

Fab Cure

El posprocesamiento más sencillo



Propiedades mecánicas y flexurales óptimas

La Fab Cure maximiza las propiedades mecánicas y estructurales de las piezas para un mayor funcionamiento de los flujos de trabajo dentales.



Operación fácil

Coloque las piezas en la caja y gire la perilla para establecer el tiempo de curado



Exposición uniforme

Un plato giratorio con 10 r/ min garantiza una exposición uniforme durante el poscurado.



Fab Cure

Especificaciones técnicas

Dimensiones	200*200*325mm
Peso	6Kg
Diámetro del plato giratorio	165 mm
Altura máxima de la pieza	160 mm
Temperatura de funcionamiento	10~30 °C
Potencia	DC 24V 2,5 a 60 W
Fuente de luz	UV LED
Longitud de onda	405 nm
Potencia LED	30 W